

Általános célú relék

MYS-SOROZAT

Kompakt kialakítás, kiváló teljesítmény



Advanced Industrial Automation

OMRON

Az ipari és általános célú relék piacvezető gyártója, az Omron által kifejlesztett MYS relésorozat új mércét állít fel a teljesítmény és a megbízhatóság terén. Első bevezetése óta több, mint 500 millió ilyen kis méretű, de nagy teljesítményű relé hagyta el a gyártósort. Az Omron közismert minőségi és megbízhatósági színvonalára építve ez a valóban sokoldalú relé gyakorlatilag szabvánnyá vált, amely a szolgáltatások széles körével és sokoldalúságával biztosítja a felhasználóbarát telepítést, üzembe helyezést és működtetést. Az MYS relé használata egyaránt ideális választás az ipari vezérlőrendszerekben, illetve a kereskedelmi és háztartási készülékekben/berendezésekben.

Sokoldalú, csatlakozós relé, amely új mércét állít fel!

Tesztgomb
(Színkódolt; kék az egyenáramú, piros a váltóáramú változatokhoz)

Környezetbarát,
kadmiummentes érintkezők

Diódás, illetve CR-védelem

Műszaki adatok



Mechanikus működésjelző

Cikkszám

Tekercsfeszültség

Azonosítóábla

LED-es működésjelző
(Színkódolt; zöld az egyenáramú, piros a váltóáramú változatokhoz)

Kétirányú testgomb



Relé normál működés közben



Típuszám	DPDT (10A)			4PDT (5A)		
	MY2	MY2N	MY2IN	MY4	MY4N	MY4IN
Azonosítótábla / mechanikus működésjelző	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
LED-es működésjelző	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	Igen
LED-es működésjelző és tesztgomb	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen

Az egyes típusok kettős csatlakozókkal is kaphatók, diódás védelemmel az egyenáramú típusokhoz és CR-védelemmel a váltóáramú típusokhoz.

MYS relésorozat – a reléfelhasználók első számú választása

Az Omron MYS reléi páratlan megbízhatóságot és teljesítményt kínálnak, ezért a reléfelhasználók elsőként ezt a típust választják. Három relétípuscsalád áll rendelkezésre, két és négy váltóérintkezős kivitelben egyaránt, illetve váltóáramú és egyenáramú tekercsfeszültségekkel is. Minden modell mechanikus működés-visszajelzővel, valamint az áramkört azonosító adatok feliratozására szolgáló azonosítótáblával is rendelkezik. A leggazdagabb szolgáltatásokkal felszerelt modellek működés-visszajelző LED-del is el vannak látva (amely zöld fénnel világít az egyenáramú tekercsfeszültségű típusokon, és piros fénnel a váltóáramú tekercsfeszültségű típusokon). Továbbá az összes szolgáltatással ellátott reléken egy kézi ellenőrzésre szolgáló, két állapotban rögzíthető tesztgomb is található, amely szintén színekódolt.

Az MYS relék az Omron saját, magas minőségű követelményű és környezetbarát szabványai szerint készültek, ezért a hosszú élettartam és a megbízhatóság garantált. Minden jelentős nemzetközi szabványnak eleget tesz. Ezenkívül a MYS csatlakozós relék felhasználói a sokoldalú telepíthetőség érdekében csavaros, illetve gyorscsatlakozós sorkapcsokkal (SLC) rendelkező reléaljzatok közül választhatnak.



Az érintkező működtetéséhez tolja fel a tesztgombot az első pozícióba, majd nyomja meg a sárga gombot egy szigetelt szerszámmal.

Tolja fel a tesztgombot a második pozícióba. (Az érintkező ezzel zárt helyzetbe kerül.)



PYF-S

Csavar nélküli gyorscsatlakozós aljzat

PYF

Csavaros érintkezőaljzat

Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Hollandia. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.europe.omron.com

MAGYARORSZÁG
OMRON ELECTRONICS Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3.
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
Fax: +36 (0) 1 399 30 60
www.omron.hu

Ausztria
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Cseh Köztársaság
Tel: +420 234 602 602
www.omron.cz

Dánia
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

Finnország
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

Franciaország
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Hollandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Lengyelország
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.com.pl

Németország
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Norvégia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Olaszország
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

Oroszország
Tel: +7 095 745 26 64
www.russia.omron.com

Portugália
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Spanyolország
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Svédország
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Svájc
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Törökország
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Közép-Kelet, Afrika és Kelet-Európa más országai számára,
Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Hivatalos forgalmazó:

Ipari automatizálás és hajtástechnika

- Programozható logikai vezérlők • Hálózatok
- Interaktív terminálok • Frekvenciaváltók • Szervohajtások

Ipari alkatrészek

- Relék • Időrelék • Számlálók
- Programozható relék • Kapcsolók • Tápegységek
- Hőmérsékletszabályozók
- Panelműszerek • Szintérezékelők • Mágneskapcsolók

Érzékelők és biztonságtechnika

- Fotoelektromos kapcsolók • Közelítéskapcsolók • Elfordulásérezékelők
- Alakfelismerő rendszerek • Rádiófrekvenciás azonosító rendszerek
- Biztonsági kapcsolók • Biztonsági relék • Biztonsági érzékelők

Bár hibátlanra törekedünk, az Omron Europe B.V. és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információk helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor részleges módosításokat hajtsunk végre.

SF4P_MYS_Series_HU01_0904

OMRON