

Általános célú relék

G2RS-SOROZAT

keskeny kivitel, sokoldalúság



Advanced Industrial Automation

OMRON

Az ipari és általános célú relék piacvezető gyártója, az Omron által kifejlesztett G2RS relé új mércét állít fel a szolgáltatások és a megbízhatóság terén. Több mint egy évtizeddel ezelőtt az Omron úttörő szerepet játszott a keskeny kivitelű, csatlakozós relék széleskörű elterjesztésében, és termékei a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek a reléfelhasználók körében. Az Omron közzismert minőségi és megbízhatósági színvonalának megfelelően a G2RS relé a szolgáltatások széles körével és sokoldalúságával biztosítja a felhasználóbarát telepítést, üzembe helyezést és működtetést.

Sokszínű szolgáltatásokkal rendelkező, csatlakozós relék széles körű felhasználásra!



Névtábla

Működés visszajelző
(Színkódolt; zöld az egyenáramú,
vörös a váltóáramú változatokhoz)

Mechanikus
működésjelző

Tekercsfeszültség

Környezetbarát, kadmiummentes
érintkezők

Típuszám és műszaki adatok

Diódás védelem

Kétirányú
testgomb

Testgomb
(Színkódolt; kék az
egyenáramú, vörös a
váltóáramú változatokhoz)



Relé normál
működés
közben



Típuszám	SPDT (10A)			DPDT (5A)		
	G2R-1-S	G2R-1-SN	G2R-1-SNI	G2R-2-S	G2R-2-SN	G2R-2-SNI
Névtábla / mechanikus működésjelző	Van	Van	Van	Van	Van	Van
LED-es működésjelző	Nincs	Van	Van	Nincs	Van	Van
LED-es működésjelző és tesztgomb	Nincs	Nincs	Van	Nincs	Nincs	Van


Minden egyenáramú típus megvásárolható védődiódás változatban is.

A G2RS relék – páratlan minőség és megbízhatóság

Az Omron G2RS reléi páratlan megbízhatóságot, teljesítményt és termékválasztékot képviselnek. Három relé típuscsalád áll rendelkezésre, egy és két váltóérintkezős kivitelben egyaránt, illetve váltóáramú és egyenáramú tekercsfeszültségekkel is. Minden modell mechanikus működés-visszajelzővel, valamint az áramkört azonosító adatok feliratozására szolgáló névtáblával is rendelkezik. A leggazdagabb szolgáltatásokkal felszerelt modellek működés visszajelző LED-del is el vannak látva (amely zöld fénnel világít az egyenáramú tekercsfeszültségű típusokon, és vörös fénnel a váltóáramú tekercsfeszültségű típusokon). Továbbá az összes szolgáltatással ellátott reléken egy kézi ellenőrzésre szolgáló, két állapotban rögzíthető tesztgomb is található, amely szintén színekódolt.

A G2RS relék ellenálló felépítésük és kis méretük mellett kiemelkedő kapcsolási teljesítménnyel rendelkeznek; az egy váltóérintkezős változatok akár 440 V váltófeszültségű áramköröket is kapcsolhatnak. Ezek a termékek az Omron saját, magas minőségi követelményű és környezetbarát szabványai szerint készültek, ezért a hosszú élettartam és a megbízhatóság garantált. Minden jelentős nemzetközi szabványnak eleget tesznek, többek között az UL, a CSA, a VDE, az LR és a CE szabványoknak is.

Ezenkívül a G2RS csatlakozós ipari relék felhasználói a sokoldalú telepíthetőség érdekében csavaros, illetve gyorscsatlakozós sorkapcsokkal (SLC) rendelkező reléaljakok közül választhatnak.



P2RF-S
Rugós gyorscsatlakozó-technikával ellátott reléaljzat

P2RF-E
Csavaros érintkezőaljzat



Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Hollandia. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.eu.omron.com

MAGYARORSZÁG

Omron Electronics Kft.
Kiss Ernő utca 1-3, H-1046 Budapest
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
Fax: +36 (0) 1 399 30 60
www.omron.hu

Ausztria
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Cseh Köztársaság
Tel: +420 267 31 12 54
www.omron.cz

Dánia
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

Finnország
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

Franciaország
Tel: +33 (0) 1 49 74 70 00
www.omron.fr

Hollandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Lengyelország
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.com.pl

Németország
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Norvégia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Olaszország
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

Oroszország
Tel: +7 095 745 26 64
www.russia.omron.com

Portugália
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Spanyolország
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Svédország
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Svájc
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Törökország
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Közép-Kelet, Afrika és Kelet-Európa más országai számára,
Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Hivatalos forgalmazó:

Automatizálás és hajtásrendszerek

- Programozható logikai vezérlők • Hálózatkezelés
- Ember és gép közötti kapcsolat • Invertermeghajtók • Mozgásvezérlés

Ipari alkatrészek

- Elektromos és mechanikus relék • Időzítők • Számlálók
- Programozható relék • Alacsony feszültségű kapcsolók • Tápegységek
- Hőmérséklet- és folyamatvezérlők • Integrált áramkörös relék
- Kijelzőpanelek • Szintszabályozók

Érzékelők és biztonságtechnika

- Fotoelektromos érzékelők • Közelségérzékelők • Forgáskódolók
- Képfeldolgozó rendszerek • Rádiófrekvenciás azonosítórendszerek
- Biztonsági kapcsolók • Biztonsági relék • Biztonsági érzékelők

Bár hibátlanra törekedünk, az Omron Europe B.V. és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információk helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor részleges módosításokat hajtsunk végre.

SF4P-GZRS-SERIES_HUN01_0603

OMRON