

Genel amaçlı röleler

# MYS SERİSİ

kompakt tasarım, üstün performans



Advanced Industrial Automation

**OMRON**

Endüstriyel ve genel amaçlı rölelerin önde gelen üreticisi Omron'un yeni MYS röle serisi, performans ve güvenilirlik alanında yeni standartlar getirmektedir. Piyasaya ilk sunuldukları günden bugüne kadar 500 milyon adetten fazla mini güç rölesi üretim hattından çıkmıştır. Omron'un bilinen kalite ve güvenilirlik standartlarına sahip bu gerçekten değişik, endüstri standartı haline gelen röleler, kullanıcı dostu montaj, bağlama ve çalışma için gelişmiş özellikler ve esneklik taşımaktadır. MYS ticari ve ev aletleri/tesisatlarında kullanılmasının yanında endüstriyel kontrol uygulamaları için idealdir.

## Standartları belirleyen değişik soketli röle!

Test butonu  
(DC modeller için renk kodu mavi, AC modeller için kırmızı)

Çevre dostu, kadmiyumsuz kontaklar

Diyod/CR bastırma

Teknik bilgi



Mekanik indikatör

Parça numarası

Bobin gerilimi

İsim plakası

LED indikatör  
(DC modeller için renk kodu yeşil, AC modeller için kırmızı)

İki yönlü test butonu



Normal çalışmada röle




Tip numarası	DPDT (10A)			4PDT (5A)		
	MY2	MY2N	MY2IN	MY4	MY4N	MY4IN
İsim plakası/ mekanik bayrak	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
LED indikatör	Yok	Evet	Evet	Yok	Evet	Evet
Test butonlu LED indikatör	Yok	Yok	Evet	Yok	Yok	Evet

Modeller iki kollu kontaktlar, DC voltaj tipleri için diyod bastırma ve AV voltaj tipleri için CR bastırma özelliğine sahiptir.

### MYS röle serisi – röle kullanıcılarının ilk tercihi

Omron'un MYS röleleri, rakipsiz güvenilirlik ve performans sunduğu için röle kullanıcılarının ilk tercihidir. 2 ve 4 kutuplu enversör kontak yapısına, AC ve DC bobin gerilimine sahip üç farklı tip röle modeli mevcuttur. Tüm modellerde, bir mekanik indikatör ve üzerine tanıtım verisi eklenebilen bir isim plakası mevcuttur. Tüm temel ve tam özellikli modellerde (DC bobin gerilimli modellerde yeşil ve AC bobin gerilimli modellerde kırmızı yanar) bir LED indikatör bulunmaktadır. Ayrıca, tam özellikli rölelerde, manuel test için renk kodlu iki yönlü bir test butonu vardır.

MYS röleleri Omron'un yüksek kalite ve çevre dostu standartlarına göre üretilmiştir; bu yüzden uzun ve güvenilir bir çalışma ömrüne sahiptir. UL, CSA, VDE, LR ve CE dahil, tüm ilgili uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, MYS soketli röleleri ile kullanıcılar, maksimum montaj esnekliği için vidalı terminal veya Vidasız Klemensli (SK) terminal soketi seçeneklerine sahiptir.



Test butonunu ilk konuma getirin, sonra kontağı çalıştırmak için sarı butona izolasyonlu bir aletle basın.

Test butonunu ikinci konuma getirin. (Kontakt şu anda kilitleti konumdadır).



### PYF-S

Vidasız klemensli terminal soketi

### PYF

Vidalı terminal soketleri

**OMRON EUROPE B.V.** Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Hollanda. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Faks: +31 (0) 23 568 13 88 [www.europe.omron.com](http://www.europe.omron.com)

#### **TÜRKİYE**

**Omron Electronics Ltd.**  
Altunizade, Kısıklı Cad. No: 2 A-blok  
K.2 34662 İstanbul  
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 Pbx  
Faks: +90 (0) 216 474 00 47  
[www.omron.com.tr](http://www.omron.com.tr)

**Almanya**  
Tel: +49 (0) 2173 680 00  
[www.omron.de](http://www.omron.de)

**Avusturya**  
Tel: +43 (0) 1 80 19 00  
[www.omron.at](http://www.omron.at)

**Belçika**  
Tel: +32 (0) 2 466 24 80  
[www.omron.be](http://www.omron.be)

**Çek Cumhuriyeti**  
Tel: +420 234 602 602  
[www.omron.cz](http://www.omron.cz)

**Danimarka**  
Tel: +45 43 44 00 11  
[www.omron.dk](http://www.omron.dk)

**Finlandiya**  
Tel: +358 (0) 9 549 58 00  
[www.omron.fi](http://www.omron.fi)

**Fransa**  
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00  
[www.omron.fr](http://www.omron.fr)

**Hollanda**  
Tel: +31 (0) 23 568 11 00  
[www.omron.nl](http://www.omron.nl)

**İngiltere**  
Tel: +44 (0) 870 752 08 61  
[www.omron.co.uk](http://www.omron.co.uk)

**İspanya**  
Tel: +34 913 777 900  
[www.omron.es](http://www.omron.es)

**İsveç**  
Tel: +46 (0) 8 632 35 00  
[www.omron.se](http://www.omron.se)

**İsviçre**  
Tel: +41 (0) 41 748 13 13  
[www.omron.ch](http://www.omron.ch)

**İtalya**  
Tel: +39 02 32 681  
[www.omron.it](http://www.omron.it)

**Macaristan**  
Tel: +36 (0) 1 399 30 50  
[www.omron.hu](http://www.omron.hu)

**Norveç**  
Tel: +47 (0) 22 65 75 00  
[www.omron.no](http://www.omron.no)

**Polonya**  
Tel: +48 (0) 22 645 78 60  
[www.omron.com.pl](http://www.omron.com.pl)

**Portekiz**  
Tel: +351 21 942 94 00  
[www.omron.pt](http://www.omron.pt)

**Rusya**  
Tel: +7 095 745 26 64  
[www.russia.omron.com](http://www.russia.omron.com)

Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkeler için,  
Tel: +31 (0) 23 568 13 00 [www.europe.omron.com](http://www.europe.omron.com)

Yetkili Distribütör:

#### **Otomasyon ve Sürücüler**

- Programlanabilir mantık (logic) kontrolörleri • Kontrol ağları
- Operatör panelleri (HMI) • Invertörler • Hareket kontrol

#### **Endüstriyel Komponentler**

- Elektronik ve mekanik röleler • Zaman röleleri • Sayıcılar
- Programlanabilir röleler • Düşük gerilim anahtarlar • Güç kaynakları
- Sıcaklık ve proses kontrolörleri • Solid state röleler
- Panel indikatörleri • Seviye kontrolörleri

#### **Algılama ve Emniyet**

- Fotoelektrik sensörler • Proximity sensörler • Encoder'lar
- Görüntüleme sistemleri • RFID sistemleri • Emniyet switchleri
- Emniyet röleleri • Emniyet sensörleri